EXP1019

EXPANSION MODULE FOR FLUSH-MOUNT POWER ANALYZERS DMG SERIES, OPTO-ISOLATED PROFINET INTERFACE



Obecné charakteristiky

Popis			Profinet IO interface
Funkce			Komunikační port
Kompatibilita s produkty LOVATO Electric			
	Digitální analyzátory výkonu		
	DMG7000		Ano
	DMG7500		Ano
	DMG8000		Ano
	DMG9000		Ano
	DMG9000D048		Yes

Komunikace

Typ komunikačního portu			Profinet


Mechanické vlastnosti

Hmotnost		g	90

Okolní podmínky

Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-20
	max.	°C	+60

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	
	IEC/EN/BS 61000-6-2
	IEC/EN/BS 61010-1
	IEC/EN/BS 61010-2-030
	IEC61000-6-4
Certifikáty	
	CE
	UKCA

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

ETIM 8.0

EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.