# EXP1043T

ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY PRO VESTAVNÉ PŘÍSTROJE, ŘADA EXP, 4 DIGITÁLNÍ VSTUPY A 2 STATICKÉ VÝSTUPY, PROVEDENÍ PRO TROPY



## Obecné charakteristiky

| | | | |
|---|---|---|---|
| Popis | | | 4 digital vstupy<br>a2 static výstupy |
| Funkce | | | Vstupy a výstupy |
| Kompatibilita s produkty LOVATO Electric | | | |
| | Automatické regulátory účiníku | | |
| | DCRG8 | | Ano |
| | Řídicí jednotky požárních čerpadel | | |
| | FFL800 | | Ano |
| | FFLRA400 | | Ano |
| | Řídicí jednotky motorů a generátorů | | |
| | RGK4 | | Ano |
| | RGK610 | | Ano |
| | RGK750/RGK8/RGK9 | | Ano |


## Vstup a výstup


| | | | |
|---|---|---|---|
| Digitální vstupy | | | |
| | Počet digitálních vstupů | Nr. | 4 |
| Analogové výstupy | | | |
| | Počet analogových výstupů | Nr. | 2 |

## Mechanické vlastnosti

| | | |
|---|---|---|
| Hmotnost | g | 54 |

## Rozměry









## Schémata zapojení



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

# EXP1043T

ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY PRO VESTAVNÉ PŘÍSTROJE, ŘADA EXP, 4 DIGITÁLNÍ VSTUPY A 2 STATICKÉ VÝSTUPY, PROVEDENÍ PRO TROPY




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| CAN/CSA C22.2 n°14-13 |
| IEC/EN 60947-6-1 |
| IEC/EN 61000-6-2 |
| IEC/EN 61000-6-3 |
| IEC/EN 61010-1 |
| IEC/EN 61010-2-030 |
| UL508 |

Certifikáty

cULus

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.