




Denominazione del prodotto	Portafusibili	
Tipo	FB	
Tipo di tensione di funzionamento	DC	
<b>Caratteristiche elettriche</b>		
Corrente nominale massima IEC (In)	A	16
Tensione nominale massima IEC (Un)	V	1000
Corrente nominale (In)	A	16
<b>Caratteristiche meccaniche</b>		
Peso prodotto	g	8
<b>Dimensioni</b>		



<b>Omologazioni e conformità</b>		
Omologazioni	IEC/EN 60269-6	
Certificazioni	EAC	
<b>Classificazione ETIM</b>		
ETIM 8.0	EC002704 - Fusibile cilindrico	