



Przeznaczenie produktu

Podstawa bezpieczników

Seria produktu

FB

Typ napięcia roboczego

DC

**Właściwości elektryczne**

Maksymalny prąd znamionowy wg IEC (In)

A 12

Maksymalne znamionowe napięcie wg IEC (Un)

V 1000

Prąd znamionowy (In)


A 12

**Właściwości mechaniczne**

Masa

g 8

**Wymiary**



**Certyfikaty i zgodność**

Zgodność

IEC/EN 60269-6

Certyfikaty

EAC

**Klasyfikacja ETIM**

ETIM 8,0

EC002704 -  
Bezpieczniki  
cylindryczne