



Przeznaczenie produktu

Podstawa bezpieczników

Seria produktu

FB

Typ napięcia roboczego

DC

Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd znamionowy wg IEC (In)

A 20

Maksymalne znamionowe napięcie wg IEC (Un)

V 1000

Prąd znamionowy (In)


A 20

Właściwości mechaniczne

Masa

g 8

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60269-6

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002704 -
Bezpieczniki
cylindryczne