



Denumirea produsului	Fuse 10x85mm
Denumirea tipului de produs	FE
Tip tensiune de operare	DC

#### Caracteristici electrice

curent nominal maxim IEC (In)	A	6
Tensiune nominală maximă IEC (Un)	V	1500
Curent nominal (In)	A	6
Clasa de siguranțe IEC		gPV
Consum de energie la 0,7 in	W	1.1
Consumul de energie la In	W	2.7
Preacring I2t	A2s	68
I2t total la 1000Vdc	A2s	88


#### Condiții ambientale

Temperatura de Operare	Temperatura min	°C	-20
	Temperatura max	°C	+70
Temperatura de depozitare	Temperatura min	°C	-40
	Temperatura max	°C	+80
Altitudine maximă	m		3000

#### Caracteristici mecanice

Greutate	g	19
----------	---	----

#### Dimensiuni



#### Certificari si conformitate

Conformitate	IEC/EN/BS 60269-6
--------------	-------------------

#### Clasificare ETIM

ETIM 8.0	EC002704 - Siguranță cilindrică
----------	---------------------------------------