



Denumirea produsului	Fuse 14x85mm
Denumirea tipului de produs	FE
Tip tensiune de operare	DC

Caracteristici electrice

curent nominal maxim IEC (In)	A	20
Tensiune nominală maximă IEC (Un)	V	1500
Curent nominal (In)	A	20
Clasa de siguranțe IEC		gPV
Consum de energie la 0,7 in	W	2.2
Consumul de energie la In	W	5.3
Preacring I2t	A2s	68
I2t total la 1000Vdc	A2s	225


Condiții ambientale

Temperatura de Operare	Temperatura min	°C	-20
	Temperatura max	°C	+70
Temperatura de depozitare	Temperatura min	°C	-40
	Temperatura max	°C	+80
Altitudine maximă	m		3000

Caracteristici mecanice

Greutate	g	31
----------	---	----

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate	IEC/EN/BS 60269-6
--------------	-------------------

Clasificare ETIM

ETIM 8.0	EC002704 - Siguranță cilindrică
----------	---------------------------------------