HR5XS211S

SOCKET FOR HR511C RELAYS FOR FITTING ON DIN RAIL OR SCREWS, SPRING TERMINALS. PUSH-IN TECHNOLOGY



Vlastnosti kontaktů				
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN			V	250
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp			kV	4
Jmenovitý proud (In)			A	16
Mechanické vlastnosti				
Nástroj pro utažení šroubů patice (křížový / plochý)				Phillips 1/4.5mm
Průřez vodiče				
	AWG/Kcmil			
		min.		20
		max.		14
	IEC			
		min.	mm²	0.5
		max.	mm²	2.5
Upevnění				Na 35mm DIN lištu
Certifikace a shoda s předpisy				
V souladu				
	IEC/EN/BS 61810-1			
Certifikáty				
	cURus			
	TUV			
Klasifikace ETIM				
ETIM 8.0				EC001456 - Paticové relé

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.