



Denominazione del prodotto
Tipo

Zoccolo
HR1XS024

Caratteristiche dei contatti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN

V 250

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)

kV 4

Caratteristiche bobina

Tensione di comando relè + zoccolo

V 12...24VAC/DC

Caratteristiche meccaniche

Utensile di serraggio viti zoccolo (croce / lama piatta)

Phillips 0/3.5mm

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil

min 20
max 16


IEC

min mm² 0.5
max mm² 1.5


Fissaggio

Su guida DIN da
35 mm

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61810

Omologazioni

CSA

cURus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001456 -
Zoccolo per relè