




Denominazione del prodotto	Zoccolo		
Tipo	HR1XS024S		
Caratteristiche dei contatti			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	250	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4	
Caratteristiche bobina			
Tensione di comando relè + zoccolo	V	12...24VAC/DC	
Caratteristiche meccaniche			
Utensile di serraggio viti zoccolo (croce / lama piatta)	Phillips 0/3.5mm		
Sezione dei conduttori			
AWG/Kcmil	min	20	
	max	16	
IEC	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	1.5
Fissaggio	Su guida DIN da 35 mm		
Dimensioni			



Schemi elettrici




12 NC



11 COM

14 NO



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61810

Omologazioni

CSA

cURus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001456 -
 Zoccolo per relè