



Denominazione del prodotto  
Tipo

Zoccolo  
HR5XS21

**Caratteristiche dei contatti**

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	250
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4

**Caratteristiche meccaniche**

Utensile di serraggio viti zoccolo (croce / lama piatta) Phillips 1/4.5mm

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil

min	20
max	14


IEC

min	mm <sup>2</sup>	0.5
max	mm <sup>2</sup>	2.5

Fissaggio


Guida DIN da 35  
mm o con viti

**Dimensioni**



A: 65mm (2.56") con HR3X88  
75mm (2.95") con XR5X88

**Schemi elettrici**



**Omologazioni e conformità**

Conformità

IEC/EN 61810

Omologazioni

CSA

cURus

EAC

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC001456 -  
Zoccolo per relè