



Caratteristiche dei contatti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	250
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4

Caratteristiche meccaniche

Coppia massima di serraggiotermini zoccolo	Nm	0.6Nm
Utensile di serraggio viti zoccolo (croce / lama piatta)	Phillips 1/4.5mm	
Sezione dei conduttori		

AWG/Kcmil

min	20
max	14

IEC

min	mm ²	0.5
max	mm ²	2.5

Fissaggio	Guida DIN da 35 mm o con viti	
-----------	-------------------------------	--

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 61810-1

Omologazioni

cURus

TUV

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC001456 - Zoccolo per relè
----------	--------------------------------