



Caratteristiche dei contatti				
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	250
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	4
Caratteristiche meccaniche				
Utensile di serraggio viti zoccolo (croce / lama piatta)			Phillips 1/4.5mm	
Sezione dei conduttori				
AWG/Kcmil		min	20	
		max	14	
IEC		min	mm ²	0.5
		max	mm ²	2.5
Fissaggio			Su guida DIN da 35 mm	
Omologazioni e conformità				
Conformità				
IEC/EN/BS 61810-1				
Omologazioni				
cURus				
TUV				
Classificazione ETIM				
ETIM 8.0			EC001456 - Zoccolo per relè	