



Denominazione del prodotto

Zoccolo

Tipo

HR5XS22

**Caratteristiche dei contatti**

Tensione nominale di isolamento IEC/EN

V 250

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)

kV 4

**Caratteristiche meccaniche**

Utensile di serraggio viti zoccolo (croce / lama piatta)

Phillips 1/4.5mm

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil

min 20

max 14

IEC


min mm<sup>2</sup> 0.5

max mm<sup>2</sup> 2.5

Fissaggio

Su guida DIN da 35 mm e con viti


**Dimensioni**



B: 72.5mm (2.85") con HR3X88

82.5mm (3.25) con XR5X88

**Schemi elettrici**



**Omologazioni e conformità**

Conformità

IEC/EN 61810

Omologazioni

CSA

cULus

cURus

EAC

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC001456 -  
Zoccolo per relè