



Denominazione del prodotto  
Tipo

Zoccolo  
HR7XS1

**Caratteristiche dei contatti**

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	250
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4

**Caratteristiche meccaniche**

Utensile di serraggio viti zoccolo (croce / lama piatta) Phillips 1/4.5mm

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil

min	20
max	14


IEC

min	mm <sup>2</sup>	0.5
max	mm <sup>2</sup>	2.5



Fissaggio

Su guida DIN da  
35 mm e con viti

**Dimensioni**



**Schemi elettrici**



### Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61810

Omologazioni

CSA

cURus

EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001456 -  
Zoccolo per relè