



Właściwości styków

Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	250
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4

Właściwości mechaniczne

Narzędzie do dokręcania zacisków gniazda (wkrętak: krzyżak/płaski)	Phillips 1/4.5mm
--	------------------

Przekrój przewodu	AWG/Kcmil	min.		20
		maks.		14
	IEC	min.	mm ²	0.5
		maks.	mm ²	2.5

Montaż	Na szynie DIN 35 mm
--------	---------------------

Certyfikaty i zgodność

Zgodność	IEC/EN/BS 61810-1
Certyfikaty	cURus
	TUV

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC001456 - Gniazdo przełącznikowe
----------	---