



Właściwości styków				
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN			V	250
Znamionowe napięcie udarowe Uimp			kV	4
Właściwości mechaniczne				
Narzędzie do dokręcania zacisków gniazda (wkrętak: krzyżak/płaski)			Phillips 1/4.5mm	
Przekrój przewodu				
AWG/Kcmil		min.	20	
		maks.	14	
IEC		min.	mm ²	0.5
		maks.	mm ²	2.5
Montaż			Na szynie DIN 35 mm	
Certyfikaty i zgodność				
Zgodność				
IEC/EN/BS 61810-1				
Certyfikaty				
cURus				
TUV				
Klasyfikacja ETIM				
ETIM 8,0			EC001456 - Gniazdo przełącznikowe	