



Denumirea produsului
Denumirea tipului de produs

Soclu
HR1XS024

Caracteristicile contactului

Tensiune nominală de izolație U_i IEC/EN	V	250
Tensiune nominală de rezistență la impuls U_{imp}	kV	4

Caracteristicile bobinei

Tensiune de control releu + priză	V	12...24VAC/DC
-----------------------------------	---	---------------

Caracteristici mecanice

Instrument de strângere a șuruburilor cu mufă (lamă în cruce/plată)	Phillips 0/3.5mm
Secțiunea dirijorului	

AWG/Kcmil

min	20
max	16


IEC

min	mm ²	0.5
max	mm ²	1.5


Fixare

Pe șină DIN de
35 mm

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 61810

Certificate

CSA

cURus

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001456 -
Soclu pentru
releu