



Denumirea produsului
Denumirea tipului de produs

Soclu
HR5XS21

Caracteristicile contactului

Tensiune nominală de izolație U_i IEC/EN	V	250
Tensiune nominală de rezistență la impuls U_{imp}	kV	4

Caracteristici mecanice

Instrument de strângere a șuruburilor cu mufă (lamă în cruce/plată)	Phillips 1/4.5mm
---	------------------

Secțiunea dirijorului

AWG/Kcmil

min	20
max	14


IEC

min	mm ²	0.5
max	mm ²	2.5

Fixare


Sina DIN sau cu șuruburi

Dimensiuni



A: 65mm (2.56") con HR3X88
75mm (2.95") con XR5X88

Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 61810

Certificate

CSA

cURus

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001456 -
Soclu pentru
releu