



Caracteristicile contactului

Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	250
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV	4

Caracteristici mecanice

Cuplul maxim de strângere a terminalelor prizei	Nm	0.6Nm
Instrument de strângere a șuruburilor cu mufă (lamă în cruce/plată)		Phillips 1/4.5mm

Secțiunea conductorului

AWG/Kcmil

min	20
max	14

IEC

Secțiunea dirijorului min	mm ²	0.5
Secțiunea dirijorului max	mm ²	2.5

Fixare	Sina DIN sau cu suruburi
--------	-----------------------------

Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN/BS 61810-1

Certificate

cURus

TUV

Clasificare ETIM

ETIM 8.0	EC001456 - Soclu pentru releu
----------	-------------------------------------