



Caracteristicile contactului

Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	250
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV	4

Caracteristici mecanice

Instrument de strângere a șuruburilor cu mufă (lamă în cruce/plată)	Phillips 1/4.5mm
---	------------------

Secțiunea conductorului

AWG/Kcmil

min	20
max	14

IEC

Secțiunea dirijorului min	mm ²	0.5
Secțiunea dirijorului max	mm ²	2.5

Fixare	Pe șină DIN de 35 mm
--------	----------------------

Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN/BS 61810-1

Certificate

cURus

TUV

Clasificare ETIM

ETIM 8.0	EC001456 - Soclu pentru releu
----------	-------------------------------------