



Caracteristicile contactului			
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN		V	250
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp		kV	4
Caracteristici mecanice			
Instrument de strângere a șuruburilor cu mufă (lamă în cruce/plată)			Phillips 1/4.5mm
Sectiunea conductorului			
AWG/Kcmil		min	20
		max	14
IEC			
Secțiunea dirijorului min		mm²	0.5
Secțiunea dirijorului max		mm²	2.5
Fixare			Pe șină DIN de 35 mm
Certificari si conformitate			
Conformitate			
IEC/EN/BS 61810-1			
Certificate			
cURus			
TUV			
Clasificare ETIM			
ETIM 8.0			EC001456 - Soclu pentru releu