



Caracteristicile contactului

Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	250
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV	4

Caracteristici mecanice

Instrument de strângere a șuruburilor cu mufă (lamă în cruce/plată)	Phillips 1/4.5mm		
Sectiunea conductorului	AWG/Kcmil	min	20
		max	14
	IEC		
	Secțiunea dirijorului min	mm ²	0.5
	Secțiunea dirijorului max	mm ²	2.5
Fixare	Pe șină DIN de 35 mm		

Certificari si conformitate

Conformitate	IEC/EN/BS 61810-1		
Certificate	cURus		
	TUV		

Clasificare ETIM

ETIM 8.0	EC001456 - Soclu pentru releu		
----------	-------------------------------	--	--