





Denumirea produsului	Soclu		
Denumirea tipului de produs	HR5XS21S		
Caracteristicile contactului			
Tensiune nominală de izolație U_i IEC/EN	V	250	
Tensiune nominală de rezistență la impuls U_{imp}	kV	4	
Caracteristici mecanice			
Instrument de strângere a șuruburilor cu mufă (lamă în cruce/plată)	Phillips 1/4.5mm		
Secțiunea dirijorului			
AWG/Kcmil	min	20	
	max	14	
IEC	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	2.5
Fixare	Pe șină DIN de 35 mm		

Dimensiuni



A: 60mm (2.36") with HR3X88
70mm (2.75") with XR5X88

Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 61810

Certificate

CSA

cURus

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001456 -
Soclu pentru
releu