



Denumirea produsului  
Denumirea tipului de produs

Soclu  
HR6XS21

**Caracteristicile contactului**

Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	250
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV	4

**Caracteristici mecanice**

Instrument de strângere a șuruburilor cu mufă (lamă în cruce/plată)	Phillips 1/4.5mm
Secțiunea dirijorului	

AWG/Kcmil

min	20
max	14


IEC

min	mm <sup>2</sup>	0.5
max	mm <sup>2</sup>	2.5


Fixare

Pe sina DIN de  
35mm si cu  
surub

**Dimensiuni**



**Diagrame de cablare**



### Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 61810

Certificate

CSA

cURus

EAC

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001456 -  
Soclu pentru  
releu