# 11SN1

SONDY S JEDNOU ELEKTRODOU, 100MM/3,94”



## Připojení

| | | | |
|---|---|---|---|
| Svorky typ | | | Šroubové |
| Průřez vodiče | | | |
| | IEC | | |
| | | max. mm² | 2.5 |


## Okolní podmínky

| | | | |
|---|---|---|---|
| Teplota | | | |
| | Provozní teplota | | |
| | | max. °C | +60 |

## Kryt

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | | g | 50 |

## Rozměry




## Certifikace a shoda s předpisy

| | |
|---|---|
| V souladu | |
| | / |
| Certifikáty | |
| | EAC |

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001447 - Hladinové relé |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.