31CGL1257

SONDY S JEDNOU ELEKTRODOU, 700MM/27,55”



Připojení

Svorky typ	Závitová tyč s maticí

Okolní podmínky


Teplota

Provozní teplota	max.	°C	+180
Maximální provozní tlak		bar	10

Kryt

Hmotnost	g	208

Rozměry



TYPE	L
CGL125 3	327 (12.87”)
CGL125 5	500 (19.68”)
CGL125 7	700 (27.56”)
CGL125 10	1000 (39.37”)

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

/

Certifikáty

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC010106 - Snímač hladiny

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.