
31S11

11 PINOVÁ PATICE PRO UPEVNĚNÍ POMOCÍ ŠROUBŮ NEBO NA DIN LIŠTU 35MM DLE (IEC/EN 60715) S RELÉ LV2E … A CSP2E …, HLAVIČKOVÉ SVORKY



Reléové výstupy			
Zatížitelnost kontaktů			10A - 400VAC
Připojení			
Svorky typ			Šroubové
Utahovací moment pro svorky			
	max.	Nm	0.8
	max.	lbin	7.1
Průřez vodiče			
AWG/Kcmil			
	max.	AWG	2 x 14
IEC			
	max.	mm²	2 x 2.5
Kryt			
Montáž			Na 35mm DIN lištu nebo plug-in krabička
Rozměry (Š x V x H)		mm	38 x 65 x 27
Hmotnost		g	64

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

/

Certifikáty

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC001456 - Paticové relé

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.