31S8

8 PINOVÁ PATICE PRO UPEVNĚNÍ POMOCÍ ŠROUBŮ NEBO NA DIN LIŠTU 35MM DLE (IEC/EN 60715) S RELÉ LV1E, HLAVIČKOVÉ SVORKY



Reléové výstupy

Zatížitelnost kontaktů			10A - 400VAC


Připojení

Svorky typ			Šroubové
Utahovací moment pro svorky			
	max.	Nm	0.8
	max.	lbin	7.1
Průřez vodiče			
AWG/Kcmil			
	max.	AWG	2 x 14
IEC			
	max.	mm²	2 x 2.5

Kryt

Montáž			Na 35mm DIN lištu nebo plug-in krabička
Rozměry (Š x V x H)		mm	38 x 65 x 27
Hmotnost		g	61

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	
	/
Certifikáty	
	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001456 - Paticové relé

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.