31SCM50

SONDY S JEDNOU ELEKTRODOU, 500MM/19,68”



Připojení

Svorky typ	Závitová tyč s maticí

Okolní podmínky


Teplota

Provozní teplota	max.	°C	+100
Maximální provozní tlak		bar	10

Kryt

Hmotnost	g	115

Rozměry



TYPE	L
SCM04	43 (1.69”)
SCM50	500 (19.68”)
SCM100	1000 (39.37”)

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

/

Certifikáty

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC010106 - Snímač hladiny

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.