
# LVFSA1D03

PLOVÁKOVÉ SPÍNAČE PRO PITNOU VODU, MATERIÁL KABELU PVC ACS+AD8 CERTIFIKACE, DÉLKA KABELU 3MT



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Protizávaží** | | | | |
| | | | | Externí, nerezová ocel AISI 316 (dodávané s plvákovým spínačem) |
| Úhel sepnutí | | | | 30° |
| **Reléové výstupy** | | | | |
| Počet relé | | | Nr. | 1 |
| Uspořádání kontaktů | | | | 1 přepínací kontakt C/O-SPDT |
| Jmenovité provozní napětí AC (IEC) | | | VAC | 250 |
| Zatížitelnost kontaktů | | | | AC1 10A 250VAC AC15 8A 250VAC |
| **Připojení** | | | | |
| Maximální délka kabelu | | | m / ft | 3 |
| **Okolní podmínky** | | | | |
| Teplota | | | | |
| | Provozní teplota | | | |
| | | max. | °C | +50 |
| | Skladovací teplota | | | |
| | | min. | °C | -20 |
| | | max. | °C | +80 |
| Maximální provozní tlak | | | bar | 2 |
| Maximální hloubka instalace | | | m | 20 |
| **Kryt** | | | | |
| Materiál kabelu | | | | PVC AD8 3G1 pro pitnou vodu, certifikováno ACS |
| Materiál pouzdra plováku | | | | Polypropylen |
| IEC stupeň í | | | | IP68 |
| Hmotnost | | | g | 630 |
| **Rozměry** | | | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| | |
|---|---|
| | IEC/EN 60730-1 |
| | IEC/EN 60730-2-15. |

Certifikáty

ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001447 - Hladinové relé |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.