



Denominazione del prodotto  
Tipo

Sonda  
CGL125

**Conessioni**

Attacchi tipo

Barra filettata con  
dado

**Condizioni ambientali**

Temperatura

Temperatura di impiego

max °C +180

Pressione massima


bar 10

**Custodia**

Peso prodotto

g 158

**Dimensioni**



TYPE	L
CGL125 3	327 (12.87")
CGL125 5	500 (19.68")
CGL125 7	700 (27.56")
CGL125 10	1000 (39.37")

**Omologazioni e conformità**

Conformità

/

Omologazioni

EAC

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC010106 -  
sensore del  
livello fluido