



Accessori per
controlli di livello
e sonde
31S8

Denominazione del prodotto

Tipo

Uscite a relè

Portata contatti

10A - 400VAC

Conessioni

Attacchi tipo

A vite

Coppia di serraggio terminali

max Nm 0.8
max Ibin 7.1

Sezione conduttori

AWG/Kcmil

max AWG 2 x 14

IEC

max mm² 2 x 2.5

Custodia

Montaggio

su guida DIN da
35 mm o
custodia plug-in


Dimensioni (L x A x P)

mm 38 x 65 x 27

Peso prodotto

g 61

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

/

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001456 -
Zoccolo per relè