



Denumirea produsului
Denumirea tipului de produs
Funcție

Plutitor pentru apă gri
LVFSN1
Golirea sau umplerea

Contragreutati

Contragreutate

Extern (furnizat cu regulator de nivel cu plutitor)

Unghiul de activare

45°

leșiri releu

Numărul de releu

Nr. 1

Aranjament de contact

1 contact inversor C/O-SPDT

Tensiune nominală de funcționare AC (IEC)

VAC 250

Evaluări de contact

AC1 10A
250VAC AC15
8A 250VAC

Conexiuni

Lungimea maximă a cablului

m / ft 15

Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

max °C +50

Temperatura de depozitare

max °C 80

Presiune maximă de lucru

bar 3

Adâncimea maximă de instalare

m 30

Carcasa

Material cablu

Neoprene H07
RN-F3X1

Material flotant

Polipropilenă


grad de protecție IEC

IP68

Greutate

g 2080

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 60730-1
 IEC/EN 60730-2-15

Certificate

TÜV-SUD

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001447 -
 Releu de
 monitorizare a
 nivelului de
 umplere