




Denumirea produsului				Plutitor pentru apă gri
Denumirea tipului de produs				LVFSP1
Funcție				Golirea sau umplerea
<b>Contragreutati</b>				
Contragreutate				Extern (furnizat cu regulator de nivel cu plutitor)
Unghiul de activare				45°
<b>leșiri releu</b>				
Numărul de releu	Nr.			1
Aranjament de contact				1 contact inversor C/O-SPDT
Tensiune nominală de funcționare AC (IEC)	VAC			250
Evaluări de contact				AC1 10A 250VAC AC15 8A 250VAC
<b>Conexiuni</b>				
Lungimea maximă a cablului	m / ft			10
<b>Condiții ambientale</b>				
Temperatura	Temperatura de Operare			
	max	°C	+50	
	Temperatura de depozitare			
	max	°C	+80	
Presiune maximă de lucru	bar			3
Adâncimea maximă de instalare	m			30
<b>Carcasa</b>				
Material cablu				PVC A05 VV-F3X1
Material flotant				Polipropilenă
grad de protecție IEC				IP68
Greutate	g			1410
<b>Dimensiuni</b>				



**Certificari si conformitate**

Conformitate

IEC/EN 60730-1  
 IEC/EN 60730-2-15

Certificate

TÜV-SUD

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC001447 -  
 Releu de  
 monitorizare a  
 nivelului de  
 umplere