KRD004

KOVOVÉ NOŽNÍ SPÍNAČE, 2 PEDÁLY, LEVÝ PEDÁL BEZ ZÁPADKY, PRAVÝ PEDÁL S BEZPEČNOSTNÍ ZÁPADKOU, LEVÝ PEDÁL OTEVŘENÝ S KONTAKTY 1Z + 1V MŽIKOVÉ, PRAVÝ S KRYTEM, KONTAKTY 2Z+2V MŽIKOVÉ

Obecné charakteristiky			
Materiál			
	Kryt		Slitina hliníku a zinku
Vlastnosti kontaktů			
Typ kontaktu			2NO+2NC mžikové kontakty
Tepelný proud Ith		A	10
Označení dle IEC/EN 60947-5-1			A300 Q300
Jmenovité izolační napětí Ui		V	440
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Ochrana proti zkratu pojistkou		Class/A	10 gG pojistka
Odpor na pól (průměrná hodnota)		mΩ	<10
Mechanické vlastnosti			
Utahovací moment (max.)			
	Svorky		
		Nm	1
		lbin	0.74lbft
Připojení kabelu			Samouvolňovací šroubová svorka
Kabelový vstup			1 x M20
Provoz			
Mechanická životnost		cycles	>10000000
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
	Skladovací teplota		
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí			
	Svorky		IP20
	IP těla		IP54
Stupeň znečištění			3
Certifikace a shoda s předpisy			
V souladu			
	EN 60447.		
	IEC/EN 60204-1		
	IEC/EN 60947-1		
	IEC/EN 60947-5-1		
Certifikáty			
	EAC		
Klasifikace ETIM			
ETIM 8.0			EC001258 - Nožní spínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.