





Denominazione del prodotto	Ad asta con rotella		
Tipo	PLN...R		
<b>Caratteristiche generali</b>			
Materiale	custodia	Lega di alluminio-zinco	
<b>Caratteristiche dei contatti</b>			
Tipo di contatto			1NC
Corrente convenzionale termica I <sub>th</sub>	A	10	
Tensione nominale di isolamento U <sub>i</sub>	V	400	
Protezione da contro cortocircuito con fusibili	Class/A	Fusibile rapido 10 gG / SC	
Corrente convenzionale termica in aria libera I <sub>th</sub> IEC	A	10	
Resistenza per polo (valore medio)	mΩ	<10	
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Fissaggio testa azionatore	Fissi		
Coppia di serraggio (Max)	Fissaggio finecorsa		
	Nm	2.5	
	lbin	22.1	
Sezione dei conduttori	AWG/Kcmil		
	max	14	
	IEC		
	max	mm <sup>2</sup>	2.5
Connessione cablaggio	Terminale a vite con morsetto		
Tipo ingresso cavi	PG11		
Peso prodotto	g	230	
<b>Manovre</b>			
Durata meccanica	cycles	>10000000	
Manovra meccanica	cycles/h	3600	
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-40
	max	°C	+70
<b>Tolleranze e protezioni</b>			
Grado di protezione	Custodia	IP40	
<b>Dimensioni</b>			



**Schemi elettrici**



**Omologazioni e conformità**

Conformità

EN 81-1.  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-5-1

Omologazioni

EAC

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC000030 -  
Interruttore  
finecorsa