


Denumirea produsului	Pedale duble, cu maneta de siguranta pe ambele pedale - inchis		
Denumirea tipului de produs	KG001		
Caracteristici generale			
Material	ul carcasei	Polimer termoplastic	
Caracteristicile contactului			
Tip de contact			1NO+1NC Acțiune rapidă
Curentul termic I _{th}	A	10	
Denumire IEC/EN 60947-5-1			A600 Q600
Tensiunea nominală de izolație U _i	V	690	
Tensiune nominală de rezistență la impuls U _{imp}	kV	6	
Clasa de izolare			II
Protecție la scurtcircuit cu siguranță	Class/A	Siguranță de 10 gG	
Curent termic convențional în aer liber I _{th} IEC	A	10	
Rezistență pe pol (valoare medie)	mΩ	<10	
Caracteristici mecanice			
Cuplu de strângere (Max)	Borne de contact	Nm	1
		lbin	0.74lbft
Conexiune prin cablu	Șurub cu clemă de sârmă cu ridicare automată		
Intrarea cablului	1 x M20		
Operațiuni			
Durata de viața mecanică	cycles	>10000000	
Condiții ambientale			
Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C -25
		max	°C +70
	Temperatura de depozitare	min	°C -40
		max	°C +70
Rezistență și protecție			
Grad de protecție IP	Grad IP terminale	IP20	
	Carcasa corpului	IP54	
Gradul de poluare	3		
Dimensiuni			



Certificari si conformitate

Conformitate

EN 60447.

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

Certificate

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001258 -
Comutator cu
picior