

Denumirea produsului	Pedale duble, cu maneta de siguranta pe ambele pedale - inchis
Denumirea tipului de produs	KRD002

Caracteristici generale

Material	ul carcasei	Aliaj aluminiu-zinc
----------	-------------	---------------------

Caracteristicile contactului

Tip de contact		2NO+2NC Acțiune rapidă
Curentul termic I _{th}	A	10
Denumire IEC/EN 60947-5-1		A300 Q300
Tensiunea nominală de izolație U _i	V	440
Tensiune nominală de rezistență la impuls U _{imp}	kV	4
Protecție la scurtcircuit cu siguranță	Class/A	Siguranță de 10 gG
Curent termic convențional în aer liber I _{th} IEC	A	10
Rezistență pe pol (valoare medie)	mΩ	<10

Caracteristici mecanice

Cuplu de strângere (Max)	Borne de contact	Nm	1
		lbin	0.74lbft
Conexiune prin cablu			Șurub cu clemă de sârmă cu ridicare automată
Intrarea cablului			1 x M20

Operațiuni

Durata de viața mecanică	cycles	>10000000
--------------------------	--------	-----------

Condiții ambientale

Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura de depozitare	min	°C	-40
		max	°C	+70

Rezistență și protecție

Grad de protecție IP	Grad IP terminale	IP20
	Carcasa corpului	IP54
Gradul de poluare		3

Certificări și conformitate

Conformitate	EN 60447.
	IEC/EN 60204-1
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1

Certificate

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001258 -
Comutator cu
picior