

Denumirea produsului	Pedale duble, pedala stanga cu miscare libera si pedala dreapta cu maneta de siguranta - stanga deschisa si dreapta inchisa KRD003
Denumirea tipului de produs	KRD003

**Caracteristici generale**

Material	ul carcasei	Aliaj aluminiu-zinc
----------	-------------	---------------------

**Caracteristicile contactului**

Tip de contact		1NO+1NC Acțiune rapidă
Curentul termic I <sub>th</sub>	A	10
Denumire IEC/EN 60947-5-1		A300 Q300
Tensiunea nominală de izolație U <sub>i</sub>	V	440
Tensiune nominală de rezistență la impuls U <sub>imp</sub>	kV	4
Protecție la scurtcircuit cu siguranță	Class/A	Siguranță de 10 gG
Curent termic convențional în aer liber I <sub>th</sub> IEC	A	10
Rezistență pe pol (valoare medie)	mΩ	<10

**Caracteristici mecanice**

Cuplu de strângere (Max)		
Borne de contact	Nm	1
	lbin	0.74lbft

Conexiune prin cablu		Șurub cu clemă de sârmă cu ridicare automată
Intrarea cablului		1 x M20

**Operațiuni**

Durata de viața mecanică	cycles	>10000000
--------------------------	--------	-----------

**Condiții ambientale**

Temperatura			
Temperatura de Operare	min	°C	-25
	max	°C	+70
Temperatura de depozitare	min	°C	-40
	max	°C	+70

**Rezistență și protecție**

Grad de protecție IP	Grad IP terminale	IP20
	Carcasa corpului	IP54
Gradul de poluare		3

**Certificări și conformitate**

Conformitate	EN 60447.
	IEC/EN 60204-1
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1

**Certificate**

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001258 -  
Comutator cu  
picior