

Denumirea produsului	Pedale duble, pedala stanga cu miscare libera si pedala dreapta cu maneta de siguranta - stanga deschisa si dreapta inchisa		
Denumirea tipului de produs	KRD004		
Caracteristici generale			
Material	ul carcasei	Aliaj aluminiu-zinc	
Caracteristicile contactului			
Tip de contact			2NO+2NC Acțiune rapidă
Curentul termic I _{th}	A	10	
Denumire IEC/EN 60947-5-1			A300 Q300
Tensiunea nominală de izolație U _i	V	440	
Tensiune nominală de rezistență la impuls U _{imp}	kV	4	
Protecție la scurtcircuit cu siguranță	Class/A	Siguranță de 10 gG	
Rezistență pe pol (valoare medie)	mΩ	<10	
Caracteristici mecanice			
Cuplu de strângere (Max)			
Borne de contact	Nm	1	
	lbin	0.74lbft	
Conexiune prin cablu			Șurub cu clemă de sârmă cu ridicare automată
Intrarea cablului			1 x M20
Operațiuni			
Durata de viața mecanică	cycles	>10000000	
Condiții ambientale			
Temperatura	Temperatura de Operare		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
	Temperatura de depozitare		
	min	°C	-40
	max	°C	+70
Rezistență și protecție			
Grad de protecție IP	Grad IP terminale	IP20	
	Carcasa corpului	IP54	
Gradul de poluare	3		
Certificari si conformitate			
Conformitate	EN 60447.		
	IEC/EN 60204-1		
	IEC/EN 60947-1		
	IEC/EN 60947-5-1		
Certificate	EAC		

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001258 -
Comutator cu
picior