LRX1V3D024

NAPÁJECÍ ZDROJ 100-240VAC/24VDC, 1.3A




Napájení

Průměrná spotřeba proudu	mA	1.3A


Kryt

Rozměry (Š x V x H)	mm	72 x 106 x 57.3
Hmotnost	g	220

Rozměry



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

	CSA C22.2 n° 142
	IEC/EN 61131-2
	UL508

Certifikáty

	cULus
	EAC

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

ETIM 8.0

EC002540 - DC-napájecí zdroj

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.