



Denominazione del prodotto

Sganciatori di minima tensione  
P1X14230

Tipo


**Caratteristiche elettriche**

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)	VAC	230
Frequenza nominale	Hz	50/60


**Caratteristiche meccaniche**

Peso prodotto	g	70
---------------	---	----

**Dimensioni**



**Schemi elettrici**



**Omologazioni e conformità**

Omologazioni

IEC/EN 60947-5-1. UR "UL Recognized" per Canada e USA.

Certificazioni

EAC

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC001022 -  
Bobina minima  
tensione