
CBE230A

ZVONEK, 230VAC, 1 MODUL




Elektrické vlastnosti			
Spotřeba energie		VA	10
Napájení napětí		VAC	230
Intenzita zvuku		dB	84
Řídicí obvod			
Pomocné jmenovité napájecí napětí Us			230VAC
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-10
	max.	°C	+55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80
Mechanické vlastnosti			
Utahovací moment pro svorky			
	max.	Nm	0.5
Průřez vodiče			
Napájecí terminál			
	min.	mm²	0.5
	max.	mm²	1.5
Svorky nástroj			M3
Hmotnost		g	73

Rozměry



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

IEC/EN 62080

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001026 - Akustický indikátor

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.