CNP1

PŘÍDAVNÉ BLOKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ, SADA KRYTŮ SVOREK (PLOMBOVATELNÉ), PRO CN25…CNM32



Okolní podmínky

Provozní teplota			
	min.	°C	-5
	max.	°C	55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-30
	max.	°C	80

Mechanické vlastnosti

Hmotnost		g	2

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-4-1
	IEC/EN 60947-5-1
	IEC/EN 61095
Certifikáty	
	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.