CNP3

SADA KRYTŮ SVORKOVNIC (PLOMBOVATELNÉ) PRO CNB…



Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-5
	max.	°C	55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-30
	max.	°C	80
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	2
Certifikace a shoda s předpisy			
V souladu			
	IEC/EN 60947-1		
	IEC/EN 60947-5-1		
	IEC/EN 61095		
Certifikáty			
	EAC		
Klasifikace ETIM			
ETIM 8.0			EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.