
CTRB15VA

MODULÁRNÍ TRANSFORMÁTOR PRO ZVONEK/BZUČÁK, 15VA (230VAC/12VAC)




Elektrické vlastnosti			
Spotřeba energie		VA	10
Napájení napětí		VAC	230
Jmenovité výstupní napětí		VAC	12
Řídicí obvod			
Pomocné jmenovité napájecí napětí Us			230VAC
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-10
	max.	°C	+40
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80
Mechanické vlastnosti			
Utahovací moment pro svorky			
	max.	Nm	0.5
Průřez vodiče			
Napájecí terminál			
	min.	mm²	0.5
	max.	mm²	1.5
Svorky nástroj			M3
Hmotnost		g	339

Rozměry



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

V souladu

IEC/EN 62080

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001547 - Zvonkový transformátor

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.