
CTRS40VA

MODULÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ TRANSFORMÁTOR, 40VA, 230VAC, 12...24VAC




Elektrické vlastnosti			
Výstupní výkon		VA	40
Napájení napětí		VAC	230
Jmenovité výstupní napětí		VAC	12...24
Řídicí obvod			
Pomocné jmenovité napájecí napětí Us			230VAC
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-10
	max.	°C	+25
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Mechanické vlastnosti			
Utahovací moment pro svorky			
	max.	Nm	1
Průřez vodiče			
Napájecí terminál			
	min.	mm²	0.5
	max.	mm²	10
Svorky nástroj			M4
Hmotnost		g	846

Rozměry



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

V souladu

IEC/EN 61558-2-8

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002486 - Jednofázový transformátor

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.