



Denominazione del prodotto	Suoneria
Tipo	CBE
Tipo di tensione di funzionamento	AC
Numero di moduli DIN	1

Caratteristiche elettriche

Potenza assorbita	VA	10
Tensione di alimentazione	VAC	230
Intensità sonora	dB	84

Circuito di controllo

Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us	230VAC
---	--------

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min	°C	-10
	max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+80

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali	max	Nm	0.5
-------------------------------	-----	----	-----


Sezione dei conduttori

Potenza	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	1.5


Attacchi utensile	M3
-------------------	----

Peso prodotto	g	73
---------------	---	----

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 62080

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001026 -
Segnalatore
acustico