




Denominazione del prodotto	Contatti ausiliari		
Tipo	CN		
Numero di moduli DIN	0.5		
<b>Caratteristiche elettriche</b>			
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	6	
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	500	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4	
Capacità minima di commutazione	≥12V ≥5mA		
<b>Circuito di controllo</b>			
Contatti ausiliari	NA	Nr.	1
	NC	Nr.	1
<b>Manovre</b>			
Durata meccanica		cycles	3000000
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura di impiego	min	°C	-5
	max	°C	55
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-30
	max	°C	80
Altitudine massima		m	2000
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Coppia di serraggio terminali	max	Nm	0.8
Attacchi utensile	PZ2		
Peso prodotto		g	44
<b>Tolleranze e protezioni</b>			
Grado di inquinamento	3		
<b>Dimensioni</b>			



### Schemi elettrici



### Omologazioni e conformità

#### Conformità

IEC/EN 60947-1  
 IEC/EN 60947-4-1  
 IEC/EN 60947-5-1  
 IEC/EN 61095

#### Omologazioni

EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000041 -  
 Contatti ausiliari